

## プラスチックチューブシール機

## MODEL GRISOTUB PS

スイスグリソテック社製 GRISOTUB PS は、プラスチックチューブもしくはラミネートチューブを圧力し、熱（インパルス電流）を使用してシールする装置です。チューブ直径により異なりますが、通常 2～11 本までを一度にシールすることが可能です。



販売代理店



株式会社 アキュレックス

<http://www.acuraks.com> e-mail: info@acuraks.com

〒130-0011 東京都墨田区石原2丁目4番10号

【本社・営業部】 TEL:03(6658)8921 FAX :03(6658)8923

【技術部】 TEL:03(6658)8933 FAX :03(6658)8935

【大阪営業所】 〒573-0073 大阪府枚方市高田2-28-12

(株式会社クマエンジニアリング内)

TEL:072(808)8891 FAX :072(852)5850

# プラスチックチューブシール機

## —GRISOTUB PS—

MODEL ” GRISOTUB PS ” は、プラスチック・チューブとラミネート・チューブを圧力、及び熱（インパルス電流）を使用してシールします。

チューブの直径により異なりますが、通常 2～11 本までを 1 回でシールすることができます。また、コーディング（刻印）、縦縞模様、カッティングには、GRISO COD を推薦します。

### <操作方法>

充填されたチューブをマルチ・チューブ・ホルダーに入れます。（マルチ・チューブ・ホルダーに入れたまま充填することもできます。）

その後、ホルダーをシールされる所定の位置にセットします。最低 2 個以上チューブの入るチューブホルダーをご使用ください。シール始動は、フットスイッチで行います。

シールが完了するとシールバーが直ちに開きます。

シールの条件（シール時間、押さえている時間、冷却時間、圧力）は、簡単に、そして正確にセットできます。

シーリング・ヘッドの高さ調整は、最大チューブ長さ 260mm 迄調整できます。

サンプルチューブ（各々のサイズ 20 本）を送付頂けたら、いつでもサンプルをお作り致します。

### <主な仕様>

寸法・・・・・・・・幅 360mm × 奥行 350mm × 高さ 550mm

重量・・・・・・・・約 27kg

チューブ寸法・・・・・・・・最大直径 50mm（マルチ・チューブ・ホルダーを使用する時）  
最大直径 60mm（マルチ・チューブ・ホルダーを使用しない時）  
長さ 50～260mm

製品シール幅・・・・・・・・5mm

有効シール全巾・・・・・・・・270mm

能力・・・・・・・・チューブの材質とチューブの厚さにより異なりますが、  
シールサイクルは約 15～25 秒（ラミネートチューブの場合：10～15 秒）。  
処理スピードは、チューブの直径により異なりますが、  
330～1800 チューブ／時

ユーティリティー・・・・・・・・電気（200VAC, 50/60Hz, 約 0. 85KW)

エアー（3～4kg / c m<sup>2</sup> ・ 1 1/2 / 分）

オプション・・・・・・・・マルチチューブホルダー